

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed MPR 2100 ADVANCED

Фармацевтичний холодильник зі скляними дверима

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших термочутливих препаратів у медичних закладах і аптеках. Для вакцин із режимом $+2...+8^{\circ}\text{C}$ встановлюють відповідну температуру в межах робочого діапазону холодильника. Умови зберігання визначає інструкція до препарату.



2100 л

корисний об'єм
2300 л загального об'єму

$+2...+15^{\circ}\text{C}$

температура зберігання

2250 × 870 × 2080 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Сенсорне керування 7"** з графіком температури та трьома рівнями доступу.
- **Запис даних і подій** у внутрішній пам'яті та вивантаження через USB.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температури, дверей і збоїв живлення.
- **Самозачинення дверей** і внутрішнє LED-освітлення з UVA.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	$+16...+38^{\circ}\text{C}$; клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморозування	Автоматичне, з електронагрівачем
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290



Evermed MPR 2100 ADVANCED

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	AAV001T; білий корпус; ADVANCED
Двері	Потрійне скління; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	75 мм
Полиці у стандартній комплектації	9; сталь із білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	530 × 650 мм
Максимальна кількість полиць	13 / 13 / 13; додаткові — окремо
Опори	6 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм
Освітлення	LED з UVA

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	PT1000; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури; тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика, низький заряд батареї, забруднення конденсатора, замерзання випарника
Пам'ять і реєстратор	Добові min/max, події й тривоги; внутрішня пам'ять; USB типу B
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт
Резервне живлення	Дисплей і сигналізація — 48 год ¹

¹ Резервна батарея підтримує дисплей і сигналізацію. Для роботи системи охолодження потрібне мережеве живлення.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, решітчасті кошики, висувні шухляди, розділювачі шухляд, колеса, замок із ключем, електронний замок, графічний реєстратор температури, порт Ø 18 мм, порт Ø 45 мм, датчик імітації температури продукту, резервний холодильний агрегат, термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, GSM/GPRS-модуль оповіщення, Wi-Fi, документація IQ / OQ / PQ.

