

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Evermed MPR 530 ADVANCED

Фармацевтичний холодильник зі скляними дверима

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших термочутливих препаратів у медичних закладах і аптеках. Для вакцин із режимом +2...+8 °C встановлюють відповідну температуру в межах робочого діапазону холодильника. Умови зберігання визначає інструкція до препарату.



530 л

корисний об'єм
600 л загального об'єму

+2...+15 °C

температура зберігання

750 × 770 × 2080 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Сенсорне керування 7"** з графіком температури та трьома рівнями доступу.
- **Запис даних і подій** у внутрішній пам'яті та вивантаження через USB.
- **Звукова й візуальна сигналізація** температури, дверей і збоїв живлення.
- **Скляні двері з самозачиненням** і внутрішнє LED-освітлення з UVA.

Параметри експлуатації

Умови довкілля	+16...+38 °C; кліматичний клас ST
Електроживлення	220–230 В; 1 фаза; 50 Гц; вилка типу F
Система охолодження	Примусова циркуляція повітря
Розморозування	Автоматичне, з електронагрівачем
Випаровування конденсату	Автоматичне
Холодоагент	R290



Evermed MPR 530 ADVANCED

Оснащення та розміри

Код виробника та виконання	AAF301T; білий корпус; панель ADVANCED
Двері	Потрійне скління; реверсивні; самозачинення
Матеріал корпусу	Сталь із білим антибактеріальним покриттям
Матеріал камери	Нержавіюча сталь 18/10 AISI 304
Товщина ізоляції	75 мм
Полиці у стандартній комплектації	3 решітчасті сталеві полиці з білим покриттям
Розміри полиці (Ш × Г)	530 × 550 мм
Максимальна кількість полиць	13; додаткові полиці замовляються окремо
Опори	4 сталеві ніжки; регулювання 135–160 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	810 × 940 × 2240 мм

Моніторинг і сигналізація

Датчик і калібрування	PT1000; можливість калібрування
Температурні та дверні тривоги	Налаштовувані верхня й нижня межі температури та тривога відкритих дверей
Сервісні тривоги	Збій живлення, несправність датчика, низький заряд батареї, забруднення конденсатора та замерзання випарника
Пам'ять і реєстратор	Добові min/max, події й тривоги; внутрішня пам'ять; USB типу B
Зовнішня сигналізація	Безпотенційний контакт тривоги
Резервне живлення	Дисплей і сигналізація — 48 год ¹

¹ Резервна батарея підтримує дисплей і сигналізацію. Для роботи системи охолодження потрібне мережеве живлення.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються додаткові полиці, кошики та висувні шухляди; колеса; механічний або електронний замок; Wi-Fi; графічний реєстратор температури; датчик імітації температури продукту; порти Ø 18 або 45 мм. Також доступні термостат захисту від замерзання, комплект рівномірності й стабільності температури, резервний холодильний агрегат та документація IQ/OQ/PQ.

