

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

# LaboGene ScanSpeed Mini

## Мікроцентрифуга

Для розділення мікрооб'ємів у молекулярній біології, біохімії та підготовці проб. Сумісні ротори дають змогу працювати з мікро- і кріопробірками та ПЛР-стрипами.



На фото — ScanSpeed Mini.  
Роторну комплектацію наведено окремо.

### 13 500

об/хв, максимум  
Без активного охолодження

### 12 300

× g, максимум

**GZ-1312** — код моделі

## КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Мікрооб'єми.** Роторні рішення для ПЛР і мікропробірок.
- **Швидкий запуск.** Окрема кнопка PULSE для коротких циклів.
- **Змінні ротори.** Підбір під об'єм, форму ємностей і завдання.
- **Робота зі зразками.** Адаптери та тримачі добираються під формат проб.

## Основні характеристики

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Модель              | ScanSpeed Mini                                              |
| Місткість / формати | 12 × 1,5–2,0 мл; 10 × 1,8 мл кріопробірок; 4 × 8 ПЛР-стрипи |
| Охолодження         | Без рефрижерації                                            |
| Каталожний номер    | 7601314101                                                  |
| Електроживлення     | 220 В, 50/60 Гц                                             |

Швидкість, RCF і місткість залежать від ротора та адаптерів. Максимальні значення не означають одночасного досягнення в усіх конфігураціях.



## LaboGene ScanSpeed Mini

### Ротори та формати ємностей



**12 × 2 мл**

Кутовий мікроротор



**10 × 1,8 мл**

Для кріопробірок



**4 × 8 × 0,2 мл**

Для ПЛР-стрипів

#### Комплектація

12-місний мікроротор із кришкою та 12 адаптерів для ПЛР 0,2 мл

### Керування та щоденна робота

#### Короткий запуск

#### Окрема кнопка PULSE

Ілюстрації показують типи сумісних роторів. Кількість місць і допустимий режим визначає конкретний артикул ротора.

### Додаткові опції та підбір

Додаткові ротори й адаптери замовляються окремо.

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Роторна система | Сумісний ротор; бакети, кришки й тримачі за потреби |
| Адаптери        | Під діаметр, форму дна та об'єм ємностей            |
| Умови роботи    | Допустимі RPM / RCF, тип пробірок і балансування    |

