

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LD14DD-P301Q12

Фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин із режимом +2...+8 °С, лікарських засобів, реагентів і лабораторних матеріалів. Регулювання температури від +2 до +16 °С. Для вакцин застосовуйте режим +2...+8 °С за інструкцією виробника препарату.



100 л

корисний об'єм
130 л загального об'єму

+2...+16 °С

температура зберігання

560 × 620 × 870 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Температурна сигналізація** — оптичні й акустичні попередження.
- **Реєстрація даних** через Bluetooth у застосунку CONTROLLA.
- **Резерв сигналізації** — від акумулятора щонайменше 24 год; без резервного охолодження.
- **Циркуляція повітря** вентилятором; автоматичне розморожування.

Параметри експлуатації

Регулювання температури	+2...+16 °С; електронне регулювання
Умови довкілля	+10...+35 °С
Електроживлення	220–240 В; 50 Гц
Охолодження та розморожування	Вентилятор; автоматичне розморожування
Енергоспоживання	0,646 кВт·год / 24 год; 236 кВт·год / рік
Рівень шуму та холодоагент	35 дБ(А); R600a



Snaige Medical LD14DD-P301Q12

Оснащення та розміри

Двері та замок	Скляні двері; механічний замок; самозачинення
Керування та дані	Реєстратор; Bluetooth / CONTROLLA
Сигналізація	Оптична й акустична; резерв сигналізації ≥ 24 год
Безпотенційний контакт тривоги	Є; для зовнішньої сигналізації
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12,5 мм; калібрувальний блок
Внутрішнє освітлення	Верхня LED-смуга
Полиці	4: 2 регульовані та 2 нижні
Розміри полиць (Ш × Г)	420 × 324, нижні 465 × 263 та 445 × 180 мм
Навантаження на полицю	До 20 кг
Матеріали	Зовні — пофарбована сталь; усередині — HIPS-полістирол
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	465 × 392 × 725 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950 мм; без палети
Маса нетто / брутто	38 / 41 кг; брутто без палети

Температурні показники

Регульований діапазон	+2...+16 °C
Коливання температури	0,5 °C
Температурний градієнт	2,9 °C
Резерв контролера та сигналізації	Від акумулятора; щонайменше 24 год
Історія температури та тривог	Реєстратор; доступ через Bluetooth / CONTROLLA

Акумулятор підтримує контролер і сигналізацію, а не холодильний контур. Для зберігання матеріалів застосовуйте режим, визначений їх виробником.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються: GSM-система сповіщення, металеві перфоровані полиці, додаткова полиця, брендування. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

