

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical LF10SD-P6000E2

Фармацевтичний морозильник

Для зберігання лікарських засобів, реагентів і лабораторних зразків, що потребують заморожування в діапазоні $-25...-10^{\circ}\text{C}$. Морозильник із суцільними дверима. Умови зберігання — за інструкціями виробників матеріалів.



98 л

корисний об'єм
100 л загального об'єму

$-25...-10^{\circ}\text{C}$

температура зберігання

560 × 620 × 870 мм · Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Температурна сигналізація** — оптичні й акустичні попередження.
- **Реєстрація даних** через Bluetooth у застосунку CONTROLLA.
- **Резерв сигналізації** — від акумулятора щонайменше 24 год; без резервного охолодження.
- **Статичне охолодження** та ручне розморожування.

Параметри експлуатації

Заводська уставка	-18°C ; регулювання $-25...-10^{\circ}\text{C}$
Умови довкілля	$+10...+35^{\circ}\text{C}$; відносна вологість до 75%
Електроживлення	220–240 В; 50 Гц; номінальний струм 0,5 А
Номінальна споживана потужність	90 Вт
Енергоспоживання	0,620 кВт·год / 24 год; 226 кВт·год / рік
Рівень шуму та холодоагент	38 дБ(А); R600a



Snaige Medical LF10SD-P6000E2

Оснащення та розміри

Двері та замок	Суцільні двері; механічний замок; самозачинення
Керування та дані	Реєстратор; Bluetooth / CONTROLLA
Сигналізація	Оптична й акустична; резерв сигналізації ≥ 24 год
Безпотенційний контакт тривоги	Є; для зовнішньої сигналізації
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12,5 мм
Охолодження та розморожування	Статичне; ручне розморожування
Полиці	3 полиці-випарники, оцинковані
Розміри полиць (Ш × Г)	387 × 356 мм
Навантаження на полицю	До 40 кг
Матеріали	Зовні — пофарбована сталь; усередині — HIPS-полістирол
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	407 × 380 × 690 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	570 × 640 × 950 мм; без палети
Маса нетто / брутто	34 / 37 кг; брутто без палети

Температурні показники

Регульований діапазон	-25...-10 °C
Коливання температури	2,9 °C
Температурний градієнт	5,3 °C
Резерв контролера та сигналізації	Від акумулятора; щонайменше 24 год
Історія температури та тривог	Реєстратор; доступ через Bluetooth / CONTROLLA

Акумулятор підтримує контролер і сигналізацію, а не холодильний контур. Для зберігання матеріалів застосовуйте режим, визначений їх виробником.

Додаткове оснащення

Окремо замовляються: GSM-система сповіщення, брендуння. Порт не означає, що зовнішній датчик або незалежний реєстратор входить до комплекту.

