

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Vestfrost Solutions VT306

Низькотемпературний морозильник

Для зберігання лабораторних зразків, реагентів та біоматеріалів у діапазоні $-10...-45^{\circ}\text{C}$. Горизонтальна камера з верхнім завантаженням. Температуру обирають за протоколом зберігання матеріалу.



284 л

корисний об'єм
296 л загального об'єму

$-10...-45^{\circ}\text{C}$

температура зберігання

1265 × 605 × 885 мм

Ш × Г × В

КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Цифровий контролер XR30CX** для регулювання температури.
- **Сигналізація** високої/низької температури та несправності датчика.
- **Замок на кришці** обмежує доступ до вмісту.
- **Порт Ø12 мм** для незалежного контролю температури.

Параметри експлуатації

Температурний діапазон	$-10...-45^{\circ}\text{C}$
Умови довкілля	До $+30^{\circ}\text{C}$; відносна вологість до 55%
Частота електромережі	50 Гц
Енергоспоживання за $+25^{\circ}\text{C}^1$	3,74 кВт·год / 24 год
Розморожування	Ручне
Холодоагент	R290



Vestfrost Solutions VT306

Оснащення та розміри

Кришка та замок	Суцільна кришка; механічний замок
Керування	XR30CX; цифровий дисплей
Сигналізація	Температура та несправність датчика
Кошики	1 шт.; сталь із полімерним покриттям
Порт зовнішнього датчика	Є; діаметр 12 мм
Освітлення / резерв контролера	Немає / немає
Сухий контакт / журнал даних	Немає / немає
Матеріал камери та корпусу	Пофарбована сталь
Мобільність	Колеса
Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	1100 × 440 × 635 мм
Розміри в упаковці (Ш × Г × В)	1313 × 725 × 900 мм
Маса нетто / брутто	67,6 / 73,2 кг

Робочі показники

Охолодження від +25 °C ¹	100 хв до заводської уставки
Річне енергоспоживання за +25 °C ¹	1365 кВт·год / рік
Датчики / компресори	1 / 1

¹ Енергоспоживання наведено за температури довкілля +25 °C. Час охолодження — заводські дані для порожньої камери; умови та кінцева температура вказані в таблиці.

Додаткове оснащення

Додаткові кошики та незалежний реєстратор температури підбирають під завдання й погоджують у специфікації поставки.

